



## Tratauto - 843654897111 - kit MT2000 236 ml Y LIMPIA INTERNO 300ML promoción 2X1

Tratamiento formulado para eliminar barnices, lodos y restos sólidos en todas las partes internas del motor

### ¿QUÉ HACE?

Contiene aditivos especiales que tratan, disuelven y limpian los barnices, depósitos y residuos eficazmente, en un proceso de solo 5 minutos. No daña juntas ni retenes

### MODO DE USO

- 1- Poner el motor en marcha y esperar hasta alcanzar temperatura de servicio
- 2- Apagar el motor, quitar el tapón de llenado del aceite
- 3- Añadir el contenido del producto
- 4- Poner el tapón de llenado
- 5- Poner el motor en marcha y mantenerlo encendido al ralentí, MÁXIMO 5 MIN.
- 6- Apagar el motor y extraer el aceite por el cárter inferior

### MT2000 TRATAMIENTO SINTÉTICO DE METALES

### DESCRIPCIÓN

Tratamiento de última generación 100% sintético, especialmente formulado para reducir el desgaste y la fricción en todo tipo de metales y aleaciones.

### ¿QUÉ HACE?

Crea una fina capa sobre los componentes internos de motor, reduciendo la fricción y el desgaste, mejorando el rendimiento y disminuyendo el consumo. Reduce drásticamente el esfuerzo mecánico y la fricción en todas las partes metálicas internas del motor durante 100 000 km. No altera el color, la densidad y el volumen del aceite.

### MODO DE USO

- 1- Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado del aceite
- 2- Añadir el contenido del producto
- 3- Poner el tapón de llenado del aceite de motor

Ver vídeo.

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }



DM-406-7111



FOTO REFERENCIAL